




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE stödhandtag 459 mm. I förpackning R1453000
Färg	VVS:777548330 NRF:6311136 RSK:8980534 EAN:5708590169729 NBS:N13:436 Vit
Beskrivning	 Stödhandtag ABS, 459 mm, diameter 32 mm. Inkl. monteringskit för tegel vägg. VALUE stödhandtag, 459 mm, diameter 32 mm. Material: Genomfärgat ABS-plast. Inkl. monteringsskruvar för massiv betong.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Denna produkt är testad statistiskt med 150 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 100 kg.
Material Ergonomi Funktioner	Materialet ABS är genomfärgat så att repor och allmänt slitage inte syns. Stödhandtagssystemet i ABS-plast ger alltid ett bra grepp och kan användas i badrummet och på andra platser, där det finns behov för stöd. Stödhandtagen kan kombineras så att de passar den enskilda brukaren. Stödhandtagen är 32 mm i diameter och ger ett bra grepp i handen. Stödhandtaget monteras 52 mm från väggen vilket ger ett fast grepp. Stödhandtaget har en greppvänlig, räfflad yta.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	VALUE stödhandtag 459 mm. I förpackning
Varunummer	R1453000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®