




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschstol 410, elektrisk höjdreglerbar och sido reglerbar R7656000
Färg	Vit
Beskrivning	 Duschstol 410, med elmotor, inkl rygg- och armstöd, "mjuk sits", höjdjusterbar (sits) 500 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410, med elmotor, inkl rygg- och armstöd, "mjuk sits", höjdjusterbar (sits) 500 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjd- och sidoreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 25 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 150 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.



PRESSALIT®

Product	CareSystem duschstol 410, elektrisk höjddreglerbar och sido reglerbar
Varunummer	R7656000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®