




PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, elektrisk höjdreglerbart RK1012
Beskrivning	EAN: 5708590265735 HMI: 42886  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Elektrisk lyftenhet för bänkskiva, 1401 - 2000 mm. Upp till 300 mm höjdjustering. Inkl. 2 teleskopben, 3 konsoler, tvärprofil och sargströmbrytare. Inkl. monteringskruvar för massiv sten.. Önskad längd anges vid beställning.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 300 mm Maximal belastning(jämt distibueras): 100 kg. inkl. bordsplattan Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s 45 dB
Ergonomi Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden. DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22 CBD4 (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W Strömförbrukning vid standby: 2 W



PRESSALIT®

Product	Lyftenhet för bänkskiva, elektrisk höjdreglerbart
Varunummer	RK1012
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®