




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Svängbar duschdraperisstång, 1530 x 1530 mm<br>RT225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS: 777271400<br/>NRF: 6311244<br/>EAN: 5708590208015<br/>HMI: 32309<br/>NBS: N13:375</p>  <p>Svängbar duschdraperisstång vridbar version, 1 530 x 1 530 mm, inkl. 2 x 12 duschdraperisrings, anodoxiderad aluminium.<br/>Optimalt vid användning av taklyft.<br/>Exkl. monteringskruv för vägg.</p> <p>Svängbar duschdraperisstång vridbar version, 1530 x 1530 mm, inkl. 2 x 12 duschdraperisrings, anodoxiderad aluminium.<br/>Optimalt vid användning av taklyft.<br/>Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[pressalit.com](http://pressalit.com)